MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Anbaugerätestecker
Bestellnr. 834



- Schraubkontakt
- vernickelte Kontakte
- Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 67
Gewicht	295 g
Prüfzeichen	CN,CQC, DE,VDE (ÜG)

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
2 MB 187/2	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	b	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	e	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.