


Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Artikelnummer: 8204



MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY
www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplung mit X-CONTACT®
- Gummischlauchleitung H07RN-F
- Wiederverwendbarer Kabelklett
- Länge: 10 m

Technische Daten

| Verlängerungskabel - PowerTOP® Xtension | 8204 |
|---|---|
| Produktserie | PowerTOP® Xtension |
| Stromstärke | 16 A |
| Polzahl | 5 P |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Nennspannung AC | 400 V |
| Nennfrequenz | 50-60 Hz |
| Schutzart IP | IP54 |
| Kontakt-Träger | Standard |
| Phasenwender | ohne Phasenwender |
| Pilotkontakt | ohne Pilotkontakt |
| Kabelknickschutz | in Kabelverschraubung integriert |
| Schutztülle | ohne Schutztülle |
| Schutzkappe | ohne Schutzkappe |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Außendurchmesser Leitung | 17 mm |
| Farbliche Leiterkennung | gelb/grün, hellblau, braun, schwarz, grau |
| Max. Gleichstromwiderstand der Leitung bei 20°C | 7,98 Ω/km |
| Biegeradius Leitung | 170 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Nettogewicht | 3.280 g |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Anzahl pro Palette | 95 Stück |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394313564 |

Zulässige Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-------------------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max. | -25 °C bis +40 °C |
|--|-------------------|

Materialeigenschaften

Materialeigenschaften Stecker

| | |
|---------------|--|
| Haube | PA6 rot [ähnl. RAL 3013] |
| Vorderteil | PA6 rot [ähnl. RAL 3013] |
| Klemmkorb | PA6 natur [keine RAL-Angabe] TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000] |
| Verschraubung | PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016] |

Materialeigenschaften Kupplung

| | |
|---------------|--|
| Haube | PA6 rot [ähnl. RAL 3013] |
| Vorderteil | PA6 rot [ähnl. RAL 3013] |
| Klappdeckel | PC rot [ähnl. RAL 3013] |
| Klemmkorb | PA6 natur [keine RAL-Angabe] TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000] |
| Verschraubung | PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016] |

Materialeigenschaften Leitung

| | |
|-------------|---------------|
| Außenmantel | Gummi schwarz |
|-------------|---------------|

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU

✓

POP Verordnung (EU) 2019/1021

✓

Normen und Standards

Norm(en)

DIN EN IEC 60309-2

Konformitätszeichen

CE