

Mobiler Verteiler

für Veranstaltungen, Messen, Blaulichtorganisationen, Schwerindustrie, Werften sowie Markt- und Festplätze.



MOBILER VERTEILER

Produktinformationen

Die neuen mobilen Steckdosen-Kombinationen sind in den unterschiedlichsten Bestückungsvarianten lieferbar. Die robusten, stapelbaren Isolierstoffgehäuse sind bestens für den Innen- und Außeneinsatz geeignet.



Produktdetails

- Robustes, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse IP 67, schwarz RAL 9005
- Nach DIN EN 61439
- Temperaturbeständig -25 C° bis +40 C°
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Stapelbar
- Schutz der Steckdosen und Einbaugeräte durch stabilen Gehäuserahmen
- Einfaches Handling durch integrierte Tragegriffe
- Flexible Bestückung bis 125 A möglich
- Schutz vor Kondenswasserbildung bei IP 67
- Bestückung mit Steckdosen in IP 44 oder IP 67 möglich
- Absicherungen unter transparenten Betätigungsclappen
- Anschlussfertig verdrahtet

Sie haben spezielle Wünsche und Anforderungen? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und projektieren eine entsprechende Lösung für Sie!



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

6 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 32 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 3 p, C
6 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G10
und 1 CEE Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,75

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 67

Bestellnummer

9500719

MOBILER VERTEILER

Produktvarianten



CEE-Steckdosen

1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

12 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
1 LS 16 A, 3 p, C, 10 kA
12 LS 16 A, 1 p, C, 10 kA
3 Phasenkontrollleuchten grün

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G6
und 1 CEE Stecker
32 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 44

Bestellnummer

9500722



CEE-Steckdosen

2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
4 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

5 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

2 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
2 LS 32 A, 3 p, C
4 LS 16 A, 3 p, C
5 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G10
und 1 CEE Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,75

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 44

Bestellnummer

9500706



CEE-Steckdosen

1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

9 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
2 LS 32 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 3 p, C
9 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G10
und 1 CEE Stecker
63 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,6

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 44

Bestellnummer

9500748



CEE-Steckdosen

1 CEE 125 A, 5 p, 400 V
1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
2 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V

CEE-Steckdosen

Steckdosen SCHUKO®

3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Absicherung

2 FI 63 A, 4 p, 0,03 A
2 LS 63 A, 3 p, C
2 LS 32 A, 3 p, C
2 LS 16 A, 3 p, C
3 LS 16 A, 1 p, C

Zuleitung

2 m Zuleitung H07RN-F5G25
und 1 CEE Stecker
125 A, 5 p, 400 V

Anschlusswerte

Vorsicherung max. 125 A
InA 125 A
RDF 0,35

Gehäusegröße

560 x 350 x 340 mm (L x B x H)

Schutzart

IP 44

Bestellnummer

9500417



MENNEKES®

Plugs for the world

Nutzen Sie unsere Prospekte und Kataloge, um immer auf dem Laufenden zu sein. Laden Sie sich die aktuellen Versionen von unserer Internetseite im praktischen PDF-Format oder fordern Sie gedruckte Exemplare per Telefon oder E-Mail bei uns an.



AMAXX®

Steckdosen-Kombinationen.
Produktprogramm.



AMAXX® your Industry

Für den weltweiten Einsatz.



AMAXX® your Industry

Lösungen für die Industrie 4.0



MENNEKES Katalog

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Steckvorrichtungen

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem
DEUTSCHLAND

Tel.: +49(0)27 23/41-1
Fax: +49(0)27 23/41-2 14
E-Mail: info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.de

Sie finden uns auch auf:

