

Wandsteckdose

Bestellnr. 9304



- Schraubkontakt
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- zwei Außenbefestigungen
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung	12 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	343 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 622	Pole						
Maße in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
	M*	2x25 (blind) zum Ausschneiden			2x25 (blind) zum Ausschneiden		
Leitung bis mm Ø		18 (M25) und 15 (M20)			25 (M32) und 18 (M25)		
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm*		-4	-4	-4	-6	-6	-6