

## Frostsichere Außenarmatur

Bestellnr. 18440



- für Auf- und Unterputzgehäuse
- mit automatischer Entleerfunktion
- abgewinkelte Schlauchanschluss-Verschraubung für 1/2"-Schläuche  
Nenndruck: PN 16
- Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschluss-Verschraubung
- alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss, mit schwarzem Kunststoff-Bediengriff und blauem Signierplättchen
- Auslaufgehäuse mit angeschlossener Rosette mit EPDM-Sitzdichtung mit DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung inkl. Rohrbelüftern und Rückflussverhinderer als Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 1717 und DIN 1988 (Teil 4)
- Wasserarmatur werksseitig vormontiert
- 2 Sechskantschrauben M 6 x 20, zur Befestigung der Wasserarmatur, sind lose beigelegt

## Technische Daten

Gewicht	1542 g
Prüfzeichen	EAC

## Abmessungen