

## Wandsteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1344




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- Befestigung von außen

### Technische Daten

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ampere            | 16 A                       |
| Pole              | 4 p                        |
| Volt              | 500 V                      |
| Uhrzeitstellung   | 7 h                        |
| Hertz             | 50-60 Hz                   |
| Anschlussstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt           | standard                   |
| Schutzart         | IP 44                      |
| Gewicht           | 210 g                      |
| Prüfzeichen       | EAC                        |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 463                          | Amp.<br>Pole | 16   |       |       | 32    |       |       |
|--|--------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |              | 3    | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| Maße in mm                                     | a            | 95   | 93    | 92,5  | 102   | 102   | 102   |
|  | b            | 73,5 | 87,5  | 87,5  | 94    | 94    | 94    |
|  | c            | 93   | 107,5 | 110   | 115,5 | 115,5 | 119,5 |
|  | d            | 55,5 | 55,5  | 55,5  | 62    | 62    | 62    |
|  | e            | 61   | 76    | 76    | 84    | 84    | 84    |
|  | f1           | 5,3  | 5,3   | 5,3   | 5,1   | 5,1   | 5,1   |
|  | f2           | 5,3  | 5,3   | 5,3   | 5,1   | 5,1   | 5,1   |
|  | h            | 139  | 139   | 136,5 | 160   | 160   | 156,5 |
|  | i            | 19,8 | 21,5  | 21,5  | 26,5  | 26,5  | 26,5  |
|  | M            | 20x  | 25x   | 25x   | 25x   | 32x   | 32x   |
|  |              | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   |
| Klemmen für Leiterquer-<br>schnitt von bis mm² |              | 1,5  | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
|  |              | -4   | -4    | -4    | -6    | -6    | -6    |