

# Stecker PowerTOP® Xtra R

Artikelnummer: 13633



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

## Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- gummierter Bajonettring
- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

## Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R	13633
Produktserie	PowerTOP® Xtra R
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Uhrzeitstellung	7h
Nennspannung AC	500V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP67, IP69
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen - ErgoCONTACT
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	1.2 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abmantellänge	55 mm
Abisolierlänge	10 mm
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	1 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe

Stecker PowerTOP® Xtra R	13633
Nettogewicht	200 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	1120 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394305910

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Vorderteil	PA6 schwarz [ähnl. RAL 9005] TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
Bajonettring	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe] TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000] TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE

# Maßzeichnung



Zeichnung	Amp.	16			32		
		Pole			3	4	5
<b>2 MB 256</b>							
<b>Maße in mm</b>	<b>a</b>	154	163	163	196	196	196
	<b>b</b>	73	81	89	95	95	102
	<b>n</b>	121	129	129	154	154	154
<b>y von</b>		7	8	8	10,5	10,5	13,5
<b>bis max. mm</b>		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
<b>Klemmen für Leiterquer-</b>		1	1	1	2,5	2,5	2,5
<b>schnitt von bis mm<sup>2</sup></b>		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6