

Stecker PowerTOP® Xtra R

Artikelnummer: 13645



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- gummierter Bajonettring
- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R	13645
Produktserie	PowerTOP® Xtra R
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	10h
Nennspannung AC	50 - 500V
Nennfrequenz	100 - 300 Hz
Schutzart IP	IP67, IP69
Kontakt-Träger	hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen - ErgoCONTACT
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	1.2 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abmantellänge	55 mm
Abisolierlänge	10 mm
Phasenwender	ohne Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Leiterquerschnitt min.	1 mm ²
Leiterquerschnitt max.	2.5 mm ²
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schütztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe

Stecker PowerTOP® Xtra R	13645
Nettogewicht	280 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	1120 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394305972

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Vorderteil	PA6 grün [ähnl. RAL 6010]
	TPE schwarz [ähnl. RAL 9005]
Bajonettring	PBT/PC fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]
Klemmkorb	PA6 natur [keine RAL-Angabe]
	TPE fehgrau [ähnl. RAL 7000]
Verschraubung	PA6 fehgrau [ähnl. RAL 7000]
	TPE anthrazit [ähnl. RAL 7016]

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	CB Zertifikat, VDE

Maßzeichnung



Zeichnung 2 MB 256	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	73	81	89	95	95	102
	n	121	129	129	154	154	154
y von		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm ²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6