

# Phasenwender Aufbaugerätestecker

Artikelnummer: 913



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- Außenbefestigung
- Neigung 10°

## Technische Daten

Phasenwender Aufbaugerätestecker	913
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Uhrzeitstellung	9h
Nennspannung AC	230V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP44
Kontakt-Träger	Standard
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Phasenwender	mit Phasenwender
Pilotkontakt	kein Pilotkontakt
Flanschmaße	75 x 90 mm
Bohrlochabstände	45 x 78 mm
Steckrichtung	schräg
Neigung	10°
Art der Befestigung	Außenbefestigung
Militärausführung	nein
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 2,5 - 4,0 mm <sup>2</sup>	0.8 Nm
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme für Leitungsquerschnitt 6,0 mm <sup>2</sup>	1.2 Nm
Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme	Aderendhülse quadratisch gasdicht vercrimpen
Abisolierlänge	12 - 17 mm
Leiterquerschnitt min.	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>

Phasenwender Aufbaugerätestecker	913
Nettogewicht	258 g
Verpackungseinheit	10 Stück
Anzahl pro Palette	660 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394006497

Zulässige Umgebungsbedingungen

	Min.	Max.
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25 °C	40 °C
Durchschnittstemperatur in 24 Stunden		35 °C

Materialeigenschaften

Gehäuse	PA6 blau [ähnl. RAL 5007]
---------	---------------------------

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

Normen und Standards

Norm	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	EAC

# Maßzeichnung



Zeichnung	Amp.	16		32		
		Pole		3	4	5
2 MB 73		4	5			
Maße in mm						
a		85	85	75	75	75
b		85	85	90	90	90
c		75	79	87	87	90
d		64	64	45	45	45
d1		10	10	13	13	13
e		64	64	78	78	78
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g.		6	6	6	6	6
g.1		2	2	2	2	2
h		129	129	137	137	138
l		50	50	55	55	55
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>		1	1	2,5	2,5	2,5
		-2,5	-2,5	-6	-6	-6