


# Doppelsteckdose Cepex

Artikelnummer: 4419



**MENNEKES**

Elektrotechnik GmbH & Co. KG  
Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY  
[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

# Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- 2 CEE-Steckdosen 16A 3p 6h 230V
- weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

# Technische Daten

Doppelsteckdose - Cepex		4419
Programmname	Cepex	
<b>Informationen Steckdose 1</b>		
Stromstärke	16A	
Polzahl	3p	
Uhrzeitstellung	6h	
Nennspannung	230V	
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	1,2 Nm	
Abisolierlänge starre Leitung	8 - 10 mm	
Leiterquerschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Leiterquerschnitt max.	4 mm <sup>2</sup>	
<b>Informationen Steckdose 2</b>		
Stromstärke	16A	
Polzahl	3p	
Uhrzeitstellung	6h	
Nennspannung	230V	
Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme	1,2 Nm	
Abisolierlänge starre Leitung	8 - 10 mm	
Leiterquerschnitt min.	1,5 mm <sup>2</sup>	

Leiterquerschnitt max.	4 mm <sup>2</sup>
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schutzart IP	IP54
Kontakt-Träger	Standard
X-CONTACT®	nein
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	PZ2, Schlitz
Pilotkontakt	nein
Leitungseinführung oben	1 x M20x1,5
Blinde Leitungseinführung hinten	nein
Gehäuseunterteil um 180° drehbar	ja
Steckrichtung	gerade
Art der Befestigung	Innenbefestigung
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien	nein
Militärausführung	nein
Abschließbar	nein
Beschriftungsfeld	nein
Nettogewicht	540 g
Verpackungseinheit	4 Stück
Anzahl pro Palette	360 Stück
EAN / Identifikationsnummer	4015394315698

### Zulässige Umgebungsbedingungen

Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max.	-5 °C bis +40 °C
Max. Durchschnittstemperatur in 24 Stunden	+35 °C

### Materialeigenschaften

Oberteil	PC/ASA lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Unterteil	PC lichtgrau [ähnl. RAL 7035]
Klappdeckel	PC/ASA lichtgrau [ähnl. RAL 7035]

### Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

### Material- und Umwelteigenschaften

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓

### Normen und Standards

Norm(en)	DIN EN IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE

# Maßzeichnung

Zeichnung  
1 MB 749  
Maße in mm

